

Montréal, le 11 février 2021.

MRS. NATHALIE DUGO
ABSA
9410 - 20 AVENUE N.W.
EDMONTON ALBERTA
CANADA T6N 0A4

Manufacturer : PARKER HANNIFIN LTD DOMINICK HUNTER DIV.
DUKESWAY TEAM VALLEY
GATESHEAD TYNE & WEAR
ENGLAND NE11 0PZ

OUR REFERENCE : 949980
Design number : ENG-008992

Subject: Design registration confirmation

Hi,

We wish to inform you that your design registration application has been evaluated and that it was registered under the following Canadian Registration Number (CRN): **0E11278.26.**

The following is a reminder of your obligations regarding certain requirements of the regulation respecting pressure vessels, and the referenced codes and standards:

- The manufacturer must maintain a valid quality control program to manufacture equipment according to the CRN.
- The CRN remains valid as long as there are no changes to the design calculations that might affect the pressure boundary. The design registration of fittings expires 10 years after acceptance. It must, therefore, be resubmitted for validation.
- The manufacturer shall submit a copy of the *Manufacturer's Data Report* to us for each equipment manufactured according to this CRN within 30 days following the signing of this report.
- The drawing number and the revision number registered under this CRN must be indicated on the *Manufacturer's Data Report* for equipment manufactured according to the CRN.

This notice of approval does not relieve the manufacturer of their responsibilities with respect to the design or fabrication of equipment manufactured according to this CRN.

Yours sincerely,

Bureau d'expertise et d'homologation en équipements sous pression

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7ième étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléphone : 514 873-6459
Sans frais : 1 866 262-2084
www.rbq.gouv.qc.ca

Montréal, 11 février 2021.

MADAME NATHALIE DUGO
ABSA
9410 - 20 AVENUE N.W.
EDMONTON ALBERTA
CANADA T6N 0A4

Fabricant : PARKER HANNIFIN LTD DOMINICK HUNTER DIV.
DUKESWAY TEAM VALLEY
GATESHEAD TYNE & WEAR
ENGLAND NE11 0PZ

Numéro de dossier : 949980
Numéro(s) de dessin(s) : ENG-008992

Objet : Enregistrement des plans et devis – Confirmation de l'enregistrement

Bonjour,

Nous vous informons que votre demande d'enregistrement de plans et devis a été traitée et que cette conception a été enregistrée sous le numéro d'enregistrement canadien (NEC\CRN) suivant : **0E11278.26**.

Nous portons votre attention sur certaines exigences réglementaires concernant les installations sous pression, ainsi que des codes et normes qui y sont associés :

- Le fabricant doit maintenir un programme de contrôle de la qualité valide pour fabriquer un équipement selon ce NEC;
- Ce numéro d'enregistrement demeure valide tant et aussi longtemps que les paramètres de conception demeurent inchangés. Dans le cas d'accessoires, l'enregistrement est valide pour une durée de 10 ans à partir de la date d'enregistrement. Les documents de conception doivent alors être resoumis pour validation;
- Le fabricant doit nous transmettre une copie de la *Déclaration de conformité du constructeur (Manufacturer's Data Report)* pour chaque appareil ou chaudière fabriqué selon ce NEC dans les 30 jours suivant la signature de cette déclaration;
- Le numéro de dessin enregistré et le numéro de révision doivent être indiqués sur la déclaration de conformité pour les équipements fabriqués selon ce NEC.

Le présent avis d'approbation ne dégage pas le fabricant de ses responsabilités quant à la conception ou à la construction des équipements ou d'accessoires fabriqués selon un NEC.

Bureau d'expertise et d'homologation en équipements sous pression

Montréal

545, boul. Crémazie Est, 7ième étage

Montréal (Québec) H2M 2V2

Téléphone : 514 873-6459

Sans frais : 1 866 262-2084

www.rbq.gouv.qc.ca

Statutory Declaration Registration of Fittings

Building Act (B-1.1)
Regulation respecting pressure vessels (B-1.1, r. 6.1)
Boiler, pressure vessel, and pressure piping code (CSA B51)

This declaration must be filled out and sent to the Régie du bâtiment du Québec (RBQ) by pressure fitting manufacturers when they make an application registration for fittings.

For more information on the application registration for fittings, consult the www.rbq.gouv.qc.ca/fittings-pv.

1. Fittings to register


List the fittings included in this declaration and that you wish to register.

N°	Description	Additional information (detail, calculations or approval sheets)
1	Filters & WS OIL-X II Range	Full Calculations (This is a RE-APPROVAL of fitting)
2		registration OE11278.26
3		
4		
5		

2. Declaration of the person in charge

The person in charge is someone in a position of authority, such as a vice-president, a plant manager or a chief engineer.

2.1 Design	
I, the undersigned, <u>David McMillan</u>	<u>Engineering Services & Approvals Manager</u>
(Name of the person in charge)	(Title of the person in charge)
from <u>Parker Hannifin Manufacturing</u> , located at <u>Dukesway, TVTE, Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ, UK</u>	
(Company's name)	(Plant's address)
hereby declare that the above-mentioned fittings and subject to the Regulation respecting pressure installations:	
☐ comply with the requirements of the ANSI/ASME codes as to their dimensions, identification, material and purpose	
or	
☒ are not covered by the ANSI/ASME codes, but are in compliance with <u>ASME Design Calculations</u>	
(Name of code or standard)	
code or standard and are designed according to the best current engineering practice, as proven by the enclosed approval report.	

2.2 Manufacturing quality control	
I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality control program that complies with the requirements of the	
following code: <u>ISO9001:2015</u>	, and has been verified by <u>LLOYDS</u>
(Name of code)	(Authorized agency)
Signature of the person in charge: 	Date (yyyy-mm-dd): <u>2021-01-15</u>

3. Declaration of commissioner for oaths

I certify that this declaration has been administered before me, at _____, on _____.
(Location) (Date (yyyy-mm-dd))

Signature of commissioner for oaths:

Date (yyyy-mm-dd):

Stamp the seal:

4. Registration confirmation (for RBQ's use only)

As far as I know, this application complies with the requirements of the Act and with standard CSA B51, Part 1, section 4.2, and is accepted for registration in the class _____.

This registration expires in ten (10) years after the date of registration indicated above, and it must be validated again after this period.

Canadian registration number (CRN):

Registration date (yyyy-mm-dd):

0E11278.26
10-fevr.-2021



Documents to attach

Any application registration for fittings must include these documents:

- Statutory Declaration Registration of Fittings (2 copies)
- Detailed calculations or burst test report (1 copy)
- Detailed technical drawings or catalogues (2 copies)
- Example of the manufacturer's marking (1 copy)
- Proof that a valid and approved quality control program has been implemented (1 copy)
- Form Application for design registration (1 copy)


Sending the form

This declaration is necessary to submit an application for design registration. Design registration applications must be sent by email only to enregistrementdesplans@rbq.gouv.qc.ca.

Documents must be in PDF format and in separate files.

The technical drawing consists of three views of a mechanical component, likely a pump or motor housing, oriented vertically.

- Top View (Cross-section):** Shows a cross-section of the component. It features a central shaft or bore with a flange at the top. The outer casing has a flange at the top and a mounting bracket on the right side. The mounting bracket is labeled "G1/2".
- Middle View (Side View):** Shows the component from the side. It has a cylindrical body with a flange at the top. The mounting bracket on the right is labeled "G1/2".
- Bottom View (Front View):** Shows the component from the front. It includes several dimension lines:
 - A**: Total height of the component.
 - B**: Total width of the component.
 - C**: Width of the mounting bracket.
 - D**: Distance from the center of the mounting bracket to the right edge.
 - E**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - F**: Distance from the center of the mounting bracket to the left edge.
 - G**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - H**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - I**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - J**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - K**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - L**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - M**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - N**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - O**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - P**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - Q**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - R**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - S**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - T**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - U**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - V**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - W**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - X**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - Y**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.
 - Z**: Distance from the center of the mounting bracket to the center of the main body.



0E11278.26
10-fevr-2021



FILTER TYP	ELEMENT TYP	BSP / NPT	ABMESSUNG/ DIMENSION [mm]									GEWICHT/ WEIGHT [kg]
			A	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	
GL 2	CP 1008	1/4"	67	177	23	40	56	65	28	81,5	4,5	0,5
GL 3	CP 2010	3/8"	88	239	38	50	78	85	28	81,5	4,5	1,2
GL 5	CP 2010	1/2"	89	239	38	50	79	85	28	81,5	4,5	1,2
GL 7	CP 2020	3/4"	88	239	38	50	79	85	28	81,5	4,5	1,2
GL 8	CP 3025	1"	130	278	46	70	99	116	28	81,5	4,5	2,8
GL 11	CP 3040	1-1/2"	130	368	46	70	99	116	28	81,5	4,5	2,9
GL 12	CP 4040	1-1/2"	184	440	57	100	135	156	28	81,5	4,5	6,3
GL 13	CP 4050	2"	184	532	57	100	135	156	26	81,5	4,5	6,6
GL 14	CP 4065	2-1/2"	184	532	57	100	135	156	28	81,5	4,5	6,4
GL 17	CP 5085	2-1/2"	192	654	72	120	159	182	28	81,5	4,5	9,2
GL 19	CP 5080	3"	192	844	72	120	158	182	28	81,5	4,5	13,8

[illegible]